



4000 系列倒置桶蒸汽疏水阀

全不锈钢，配合IS-4万向接头使用
最大压差4.5MPa，最大排量590kg/h

产品描述

IS-4 万向接头与 4000 系列倒置桶疏水阀配套使用，可使你方便地把倒置桶疏水阀安装在任何管道中长期使用，而很少或根本不用改动管道，这样既得到了倒置桶型操作原理的可靠性，又具有采用全不锈钢结构的全部优点：

- 全封闭、有弹性的外壳
- 紧凑、轻巧的疏水阀
- 耐冻结、无损害
- 卓越的耐腐蚀性
- 享有三年的材料和加工、磨损质量保证

4000 系列蒸汽疏水阀节约能源，安装和更换方便。除了具有倒置桶工作原理的优点外，IS-4 接头还使该阀增加了在管线上迅速方便更换的特点。

工作条件

最高允许压力（壳体设计）：

- IB4011 型：2.8 MPa @ 427°C
- IB4022 型：4.5 MPa @ 315°C
4.3 MPa @ 371°C
4.16 MPa @ 427°C

最高工作压差：

- IB4011 型：2.8 MPa
- IB4022 型：4.5 MPa

连接

- NPT 螺纹连接
- 承插焊
- 法兰（请咨询厂家）

材质

- 阀体：ASTM A240 Gr.304L 不锈钢
- 内件：304 不锈钢
- 阀瓣和阀座：17-4PH 不锈钢或钛
- 接头本体：ASTM A351 Gr.CF8M

选项或选配件

- 不锈钢防冻塞（用于 4011/4022 型）
- 蒸汽疏水阀检测和测试设备用探针接口（用于 4011/4022 型）
- 气孔通针

接头型式

- 带内置过滤器的IS-4接头
- 带内置过滤器和排污阀的 IS-4 接头
- 带截止阀/排污阀的 IS-4 接头


规格

倒置桶蒸汽疏水阀，全不锈钢材质，防冻，带 360°万向接头，在蒸汽温度下连续排气，不锈钢自由浮球机构，且阀嘴位于疏水阀顶部。

订货须知

请指明：

- 型号
- 公称通径、连接方式和标准
- 最高工作压差或阀嘴尺寸
- 选择项



IB4022 型倒置桶疏水阀带 IS-4 接头

4000 系列倒置桶疏水阀带标准接头				
型号	IB4011		IB4022	
	毫米	毫米	毫米	毫米
公称通径DN	20	25	20	25
A	68	68	98	98
B	176	176	221	221
C	108	108	108	108
D	152	152	197	197
E	156	156	186	186
F	125	125	156	156
重量 kg	3.5		4.9	

*要求使用可选气孔通针时将 "B" 和 "D" 的尺寸增大 15 mm (1/2")。


设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

4000 系列倒置桶蒸汽疏水阀


全不锈钢，配合IS-4万向接头使用
最大压差4.5MPa，最大排量590kg/h



IB4011 型排量




IB4022 型排量



选项

防冻塞用于防冻结保护

一般情况下，正确选型和安装的阿姆斯壮疏水阀只要有蒸汽进入就不会冻结。如果蒸汽关闭，应使用防冻塞自动给疏水阀排水。不锈钢防冻塞可用于 4011/4022 型疏水阀。



上限运行条件

压力: 4.1 MPa
温度: 177°C (350°F)

设计、材料、重量及性能参数均为近似值，如有变更，恕不另行通知。欲查找最新信息，请访问www.armstronginternational.com或www.armstrong.com.cn。

阿姆斯壮机械（中国）有限公司 北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地永大路40号 邮编:102629 电话:010-61255888 传真:010-69250761
www.armstronginternational.com www.armstrong.com.cn